

詳しくは写真で確認して下さい

# 水ロケットランチャー

## 設計図

by Aino

○一般のバレットロケットと違う  
・フィルバインゲートロケットを誘導  
する、ロケットに誘導する


○3cm  
○3cm

9mmのフィルバインゲートロケット  
を誘導する




(チャコペン) 2個

フィルバインゲート板 2mm厚 100x150



フィルバインゲート板 15mm x 25mm

バネを付ける。  
フィルバインゲート板を  
使う。



フィルバインゲート板をL字に曲げる  
(厚 3mm 220x100)  
横受け 2個

スプリングカム相殺  
左右 2個

